Pinza a becchi mezzotondi piegati isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 200mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	713735 200
GTIN	4003773016090
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:
Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all'interno.
Pinza cromata, manici rivestiti in plastica, **isolata.**
Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.
Norma:
DIN ISO 5745
Materiale:
Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	200 mm
Lunghezza griffe	73 mm
Forma delle ganasce	becchi mezzotondi a punta, con becchi piegati (ca. 40 – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Caratteristica ganasce	Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Esecuzione ganasce	zigrinatura all'interno

Impugnatura	rivestiti in plastica
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione