Guida per la serratura 225-010-40 senza inserto a bussola



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	914207
GTIN	2050000977657
Classe articolo	93B

Descrizione

Esecuzione:
Linguetta di chiusura piegata, lunghezza 30,5 mm, larghezza 15,5 mm, corsa leva di chiusura 180°.
Per:
Tutti i corpi per cassetti dei banchi da lavoro, delle postazioni di lavoro modulari, dei tavoli di lavoro, degli armadi per utensili e delle cassettiere su ruote compresi tra il n. art. 920000 – 920130 e 932000 – 933427; 933500, 933720 – 933900 e 934800 – 934830 a partire dalla metà del 2000 fino alla metà del 2008.
Eccezione: non per sportelli compresi tra i suddetti n. art. (guida n. art. 914200) e non per cassettone del banco da lavoro n. art. 932600 (guida n. art. 914203 da agosto 2006).
Fornitura:
Guida per la serratura completa di linguetta di chiusura inclusi dadi di fissaggio.

Descrizione tecnica

Corsa leva di chiusura	180 grado
Non adatto per	Porte comprese nei n. art. dei corpi per cassetti
Possibilità di montaggio a innesto dell'inserto a bussola	sì
Materiale bussola	Ottone
Per arredamento industriale a partire dal periodo	Metà 2000
Per arredamento industriale fino al periodo	Metà 2008

Larghezza linguetta di chiusura	15,5 mm
Fornitura senza inserto a bussola	sì
Forma linguetta di chiusura	piegate a gomito
Per	Corpi per cassetti Gruppo 92, 93
Possibilità di sostituzione dell'inserto a bussola	sì
Tipo di chiusura	Boccola per serratura a cilindro
Lunghezza linguetta di chiusura	30,5 mm
Cava per forma dei cilindri di sicurezza	sì
Materiale di montaggio fornito in dotazione	sì
Possibilità di montaggio inserto a bussola per sistema di chiusura HO	sì
Tipo di prodotto	Guida per la serratura