Garant

LOEU 090408 TR-M, HB7525, Modello: ST900

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215980 ST900
GTIN	4045197937988
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:
Valori indicativi per a_e = 0,3×D / a_p = 4,5mm
Codice ISO Inserto: LOEU090408 TR-M
Modello: ST900
Raggio di curvatura: 0,8 mm
Avanzamento f_z: 0,11 mm

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	LOEU090408 TR-M
Modello	ST900
Avanzamento f_z	0,11 mm
Tipo	HB7525
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm²	idoneo	280 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm²	idoneo	210 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm²	idoneo	175 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm²	limitatamente adatto	145 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm²	limitatamente adatto	100 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		