Garant

Barra alesatrice in acciaio con bloccaggio a vite, sinistra, ∅ Codolo / Misura inserto: 10/07mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261353 10/07
GTIN	4045197941589
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Larghezza del collo L_4	6,8 mm
∅ Preforatura minimo D_{min}	13,5 mm
Angolo di regolazione κ	72,5 grado
Lunghezza della testina L_1	22 mm
Misura inserto	7 mm
Set di viti per inserti	269028 27
Inserto adatto	VC.. 0702..
Lunghezza complessiva L	100 mm
Altezza di serraggio L_2	9 mm
Spostamento centrale L_3	8 mm
Codice ISO portautensile	A10H SVVCR/L07
Profondità utile T	6 mm
∅ Codolo D_s	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6	674248 TX6
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 200 cNm	659957 200