Utensile portagodroni a formare ECO destro, Dim. codolo: 12 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290038 12
GTIN	4030741290442
Classe articolo	29I

Descrizione

Utensile portagodroni a formare ECO destro 12 mmper ∅ godrone d_1: 15 mm
per larghezza godrone b: 4 mm
per ∅ foro godrone d_2: 4 mm
Campo di impiego: 8 - 15 mm
Spina di scorrimento: 299911 4

Descrizione tecnica

per ∅ foro godrone d_2	4 mm
Campo di impiego	8 - 15 mm
Codolo larghezza	15 mm
per larghezza godrone b	4 mm
per ∅ godrone d_1	15 mm
Codolo altezza	15 mm
Spina di scorrimento	299911 4
per il profilo zigrinato	RAA 2×AA
per il profilo zigrinato	RGE30° BL/BR30°
per il profilo zigrinato	RGE45° BL/BR45°
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni