Garant

Mandrino a pinza ER nichelato, HSK-A 100 lungo, per Dim. pinza ER: 32

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	305486 32
GTIN	4045197945792
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:
Con foro per chip Balluff/RFID.
· **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
· **Foro passante allargato (senza vite di regolazione).**
· **Superfici funzionali HSK lavorate.**
Nichelato contro la corrosione.
Uso:
Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze ER a norma DIN 6499 – Forme A e B.
Fornitura:
Inclusa ghiera di serraggio high speed rivestita.
Accessori speciali:
Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pinze di serraggio ER n. art. 308881 – 309434, chiave di serraggio ER n. art. 309680 o 613300.

Descrizione tecnica

Per pinze di serraggio ER	32
∅ Esterno D	50 mm
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Campo di serraggio	2 - 20 mm

Adattatore	HSK-A 100 lungo
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69882-6
Norma attacco	DIN 69893
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min^{-1}
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Accessori

Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 32	309680 32