Set di 8 bit TY®, 1/4 pollice C 6,3 29 mm, Numero pezzi: 8

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	674163 8
GTIN	4010995421373
Classe articolo	63K

Descrizione

Esecuzione:
I bit TY® da 29 mm, grazie ai 4 mm di lunghezza in più rispetto ai bit da 25 mm, hanno una zona di torsione più lunga e di conseguenza una maggiore durata. Sono ideali per trapani avvitatori e avvitatori a percussione potenti. La custodia nel supporto di plastica BitBuddy® ne permette il comodo uso con una sola mano grazie al montaggio diretto dei bit sul supporto all'avvitatore.
Vantaggi:
I bit colorati sono individuabili in modo rapido e semplice e grazie al rivestimento colorato si trovano facilmente anche **al buio utilizzando la luce UV**.
Contenuto:
Bit, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 1 pz. PH2
Bit, C 6,3, per viti Pozidriv: Cad. 1 pz. Dim. PZ1; PZ2; PZ3
Bit, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: Cad. 1 pz. Dim. TX15; TX20; TX25
Raccordo: 1 pz.
Nota:
Per lampada tascabile a LED / UV adatta vedi n. art. 081518 UV-LED.

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®

Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Bit lunghezza	29 mm
Numero pezzi	8
Tipo di prodotto	Utensile bit

Accessori

Lampada tascabile a LED e UVcon batteria Modello UV-LED	081518 UV-LED