wiha
Tools that work for you

# Set di 8 bit TY® 29 mm C 6,3, Numero pezzi: 8

## Dati di ordinazione

| | |
|---|---|
| Numero d'ordine | 674165 8 |
| GTIN | 4010995421397 |
| Classe articolo | 63K |

## Descrizione

**Esecuzione:**
I bit TY® da 29 mm, grazie ai 4 mm di lunghezza in più rispetto ai bit da 25 mm, hanno una zona di torsione più lunga e di conseguenza una maggiore durata. Sono ideali per trapani avvitatori e avvitatori a percussione potenti. La custodia nel supporto di plastica BitBuddy® ne permette il comodo uso con una sola mano grazie al montaggio diretto dei bit sul supporto all'avvitatore.
**Vantaggi:**
I bit colorati sono individuabili in modo rapido e semplice e grazie al rivestimento colorato si trovano facilmente anche **al buio utilizzando la luce UV**.
**Contenuto:**
Bit, lunghezza 29 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: cad. 1 pz. Dim. PZ2; PZ3
Bit, lunghezza 29 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: cad. 1 pz. Dim. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Raccordo: 1 pz.
**Nota:**
Per lampada tascabile a LED / UV adatta vedi n. art. 081518 UV-LED.

## Descrizione tecnica

| | |
|---|---|
| Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv |
| Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® |

| | |
|---|---|
| Numero pezzi | 8 |
| Bit lunghezza | 29 mm |

## Accessori

| | |
|---|---|
| Lampada tascabile a LED e UV con batteria Modello UV-LED | 081518 UV-LED |