Garant

Calibro a corsoio digitale IP54 con asta di profondità tonda e uscita dati, Campo di misura: 150mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	412682 150
GTIN	4045197949370
Classe articolo	41A

Descrizione

Esecuzione:
Calibro a corsoio digitale IP54 con uscita dati. **Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 11,5 mm.** Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 20 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti. Con preset (preimpostazione della misura). **Alloggiamento ergonomico con componenti in Haptoprene per una comoda impugnatura.** Le superfici di contatto sono finemente lappate.
Vantaggi:
- **Alloggiamento ergonomico con componenti in Haptoprene per una comoda impugnatura.**
- **Lunga durata della batteria.**
- **Display LCD nitido e di grandi dimensioni con altezza cifre 11,5 mm.**
- **Design nuovo e moderno.**

Funzione:
IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.
Fornitura:
Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.
Accessori speciali:
Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, interfaccia tastiera n. art. 498963
Ricambi:
Cappuccio di protezione dell'uscita dati n. art. 412237 Dim. D, supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.

Descrizione tecnica

Lettura	0,0005 pollici
Norma	ISO 13385
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Asta di profondità	∅ 1,6
Risoluzione	mm / pollici
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Numero di batterie contenute	1
Taratura	A1
Lunghezza dei becchi	40 mm
Lettura	0,01 mm
Grado di protezione IP	IP 54
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,02 mm
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Cavo di collegamento Modello USB2	498948 USB2
Cavo di collegamento Modello R2	498948 R2
Interfaccia per tastieraUSB Modello G2	498963 G2
Vite per base per asta di profondità	412236
Copertura per calibri a corsoio Tipo D	412237 D
Copertura per calibri a corsoio Tipo B	412237 B