Garant

Coltello multiuso con impugnatura in bimateriale con 3 lame, 9 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	844920
GTIN	4045197673008
Classe articolo	81B

Descrizione

Esecuzione:
Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo, con arresto automatico. Lame di qualità estremamente affilate e di grande durata.
Impugnatura bicomponente sottile ed ergonomica per lavori impegnativi e per tagli precisi. Rivestimento antiscivolo in **Haptoprene®** con nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Per lavorare in sicurezza anche con mani bagnate o sporche di olio: il rischio di scivolamento è minimo. Arresto automatico della lama. Con 3 lame preincise a settori (n. art. 844910 Dim. 10) a 13 livelli, **9 mm di larghezza.**
Lunghezza coltello senza lama: 145 mm
Lunghezza lame: 80 mm
Larghezza della lama: 9 mm
Spessore della lama: 0,4 mm
Numero di settori preincisi: 13

Descrizione tecnica

Spessore della lama	0,4 mm
Larghezza della lama	9 mm
Numero di settori preincisi	13
Lunghezza coltello senza lama	145 mm
Lunghezza lame	80 mm
Tipo di prodotto	Cutter

Accessori

Set di 10 lame preincise a settori “experience”, 9 mm, punta a 30° Numero 10	844916 10
Ausilio di taglio Lunghezza 600 mm	845360 600
Astuccio di raccolta, piccolo	845135
Set di 10 lame preincise a settori “multisharp”, 9 mm Numero 10	844917 10
Astuccio di raccolta	845130
Set di 10 lame preincise a settori “multisharp”, 9 mm Numero	844917
Set di 10 lame preincise a settori “longlife”, 9 mm Numero 10	844915 10
Set di 10 lame preincise a settori “multisharp”, 9 mm, punta a 30° Numero 10	844918 10
Set di 10 lame preincise a settori “experience”, 9 mm Numero	844910
Set di 10 lame preincise a settori “longlife”, 9 mm Numero	844915
Set di 10 lame preincise a settori “experience”, 9 mm Numero 10	844910 10