HOLEX

Portamaschi a cambio rapido, ∅ codolo 32 mm, Campo filettatura: M14-33

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	334628 M14-33
GTIN	4045197954435
Classe articolo	32P

Descrizione

Esecuzione:
- **Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.**
- **Pressione dell'imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.**

Codolo cilindrico a norma DIN 1835 – forma B e E.
Uso:
- **Realizzazione di filettature di precisione.**
- **Per filettature destre e sinistre.**
- **Per macchine a CN e centri di lavorazione.**

Accessori speciali:
Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420 – 335660.
Nota:
- **Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 – M33.**
- **Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.**

Compensazione lineare pressione: 20 mm
Compensazione lineare trazione: 20 mm
∅ esterno D: 78 mm
∅ interno D_1: 48 mm
Sporgenza totale Dim. A: 132,5 mm

Descrizione tecnica

Compensazione lineare trazione	20 mm

∅ Esterno D	78 mm
Compensazione lineare pressione	20 mm
∅ Interno D_1	48 mm
Sporgenza totale Dim. A	132,5 mm
Adattatore	∅ codolo 32 mm
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura