Garant

Set di utensili universali XXL 70 pezzi, Numero pezzi: 70

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	685500 70
GTIN	
Classe articolo	66H

Descrizione

Esecuzione:
Valigette L-BOXX® in plastica ABS antiurto, protezione integrale contro gli spruzzi d'acqua. Il robusto meccanismo a scatto consente di collegare o staccare facilmente le valigette, nonché il trasporto di più valigette in plastica fino a 40 kg. Coperchio con un carico fino a 100 kg, capacità di carico fino a 25 kg.
Funzione:
IPX4: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.
Fornitura:
bussole con bocca poligonale: cad. 1 pz. n. art. 642129 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Bussole con esagono esterno: cad. 1 pz. n. art. 643229 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 641329 Dim. 295
Prolunga: cad. 1 pz. n. art. 641029 Dim. 75; 130; 255
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641629 Dim. 1/2
Cricchetto: 1 pz. n. art. 640025 Dim. 1/2
Flessometro: 1 pz. n. art. 462201 Dim. 2,5
Chiave combinata: cad. 1 pz. n. art. 613600 Dim. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Pinza universale: 1 pz. n. art. 700940 Dim. 160
Pinza a becchi mezzotondi: 1 pz. n. art. 713040 Dim. 200
Tronchese a tagliente laterale: 1 pz. n. art. 724840 Dim. 160
Giraviti a intaglio: Cad. 1 pz. n. art. 660030 Dim. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 667690 Dim. 1; 2
Set di chiavi a brugola esagonali con testa sferoidale: 1 pz. n. art. 627132 Dim. 9
Cutter: 1 pz. n. art. 845020
Inserto per coperchio: 1 pz. n. art. 693352
Conservazione in: L-BOXX® n. art. 693330 Dim. 238
Nota:
Consegna dell'utensile ordinato.

Descrizione tecnica

Peso	11 kg
Grado di protezione IP	IP X4
Numero pezzi	70
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Tipo di prodotto	Set di utensili

Accessori

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 2	667690 2
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 5,5 mm	660030 5,5
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641029 255
Chiave combinata Apertura 15 mm	613500 15
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643229 14
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 14 mm	642129 14
Chiave combinata Apertura 10 mm	613600 10
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	641029 75

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 2 mm	660030 2
Pinza a becchi mezzotondi diritti, cromata, con manici rivestiti Lunghezza complessiva 200 mm	713040 200
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 34 mm	642129 34
Chiave combinata Apertura 9 mm	613600 9
Pinza cromata, con impugnatura in bimateriale Lunghezza complessiva 160 mm	700940 160
Inserto per coperchio singolo	693352
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 15 mm	642129 15
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 3,5 mm	660030 3,5
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 1	667690 1
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643229 10
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 13 mm	642129 13
Chiave combinata Apertura 21 mm	613600 21
Flessometro finestrella lettura diretta Lunghezza del nastro 2,5 m	462201 2,5
Chiave combinata Apertura 17 mm	613600 17
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 30 mm	642129 30
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643229 8
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641029 130
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 4 mm	643229 4
Chiave combinata Apertura 18 mm	613600 18
Chiave combinata Apertura 6 mm	613600 6
Chiave combinata Apertura 19 mm	613600 19
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/2	640025 1/2
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641629 1/2

Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 7 mm	643229 7
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 18 mm	642129 18
Chiave combinata Apertura 15 mm	613600 15
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 5 mm	643229 5
Valigetta in plastica L-BOXX® vuota Modello 238	693330 238
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 22 mm	642129 22
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 16 mm	642129 16
Chiave combinata Apertura 12 mm	613600 12
Chiave combinata Apertura 20 mm	613600 20
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643229 12
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 24 mm	642129 24
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642129 19
Chiave combinata Apertura 13 mm	613600 13
Chiave combinata Apertura 16 mm	613600 16
Tronchese a tagliente laterale cromato, con manici rivestiti Lunghezza complessiva 160 mm	724840 160
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643229 6
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 11 mm	642129 11
Set di chiavi maschio piegate esagonali, con sfera di tenutaesecuzione cromata Numero di giraviti 9	627132 9
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 12 mm	642129 12
Chiave combinata Apertura 11 mm	613600 11
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 32 mm	642129 32
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 8 mm	642129 8
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 27 mm	642129 27
Coltello multiuso con impugnatura in bimaterialecon 3 lame, 18 mm	845020
Chiave combinata Apertura 7 mm	613600 7
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 295 mm	641329 295
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 21 mm	642129 21

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 6,5 mm	660030 6,5
Chiave combinata Apertura 22 mm	613600 22
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642129 17
Chiave combinata Apertura 14 mm	613600 14
Chiave combinata Apertura 16 mm	613500 16
Chiave combinata Apertura 24 mm	613600 24
Chiave combinata Apertura 5,5 mm	613600 5,5
Chiave combinata Apertura 8 mm	613600 8
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 10 mm	642129 10