HOLEX

Lampada tascabile a LED e UV con batteria, Modello: UV-LED

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081518 UV-LED
GTIN	4045197967251
Classe articolo	02A

Descrizione

Esecuzione:
Lampada tascabile a LED ricaricabile in alluminio anodizzato con batteria, 3 livelli di LED, **convertibile in luce UV, con testa orientabile a 90°** e base magnetica. Tecnologia a LED di ultima generazione con straordinaria potenza luminosa.
· **Rivestimento in gomma del pulsante.**
Funzione:
IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.
Fornitura:
Incluso cavo di carica USB-C.

Descrizione tecnica

Capacità batteria	2,6 Ah
Corrente di illuminazione Livello 2	300 lm
Grado di protezione IP	IP 54
Corrente di illuminazione	450 lm
Durata	2 - 8 h
∅ Testa	29 mm
Lunghezza d'onda dei raggi UV	395 nm
Numero di batterie contenute	1
Lunghezza complessiva	158 mm

Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Corrente di illuminazione Livello 3	120 lm
Tipo di prodotto	Lampada tascabile