Garant

# Set di pinze di precisione per elettronica 3 pezzi, Numero pinze: 3

## Dati di ordinazione

| | |
|---|---|
| Numero d'ordine | 700157 3 |
| GTIN | 4045197976451 |
| Classe articolo | 71A |

## Descrizione

**Esecuzione:**
Forma sottile lavorata di precisione. Taglienti temprati a induzione (62–64 HRC), becchi con superfici di presa lisce. Superficie in esecuzione antiriflesso, opaca sabbiata con articolazione passante e vite ribassata. Molla doppia intercambiabile per semplicità di utilizzo. **Manici rivestiti in bimateriale** conduttivo. **Indicati per ESD.** Taglienti rettificati di precisione.
**Materiale:**
Acciaio speciale per utensili lavorato su CNC per massime tolleranze di precisione.
**Fornitura:**
1 tronchese a tagliente laterale per elettronica n. art. 726250 (testa appuntita): Dim. 125
1 Tronchese a tagliente laterale per elettronica n. art. 726210 (testa normale): Dim. 125
1 Pinza a becchi piatti per elettronica n. art. 727170: Dim. 140
Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

## Descrizione tecnica

| | |
|---|---|
| Numero pinze | 3 |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD |

| | |
|---|---|
| Sfaccettatura | senza testimone |
| Sfaccettatura | Testimone fine |
| Materiale | Acciaio speciale per utensili |
| Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |

## Accessori

| | |
|---|---|
| Box modulare Modello 3 | 630315 3 |
| Tronchese a tagliente laterale per elettronica, testa di dimensioni normali Lunghezza complessiva 125 mm | 726210 125 |
| Tronchese a tagliente laterale per elettronica, testa appuntita Lunghezza complessiva 125 mm | 726250 125 |
| Pinza a becchi piatti per elettronica Lunghezza complessiva 140 mm | 727170 140 |