Mitutoyo

Miniprocessore / stampante DP-1 VA, Modello: DP1VA

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	498701 DP1VA
GTIN	4946368728476
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:
Stampante dati rapida e silenziosa. Caratteri grandi e di facile lettura. Acquisizione a intervalli di tempo dei valori misurati (funzione orologio). Registrazione dati fino a 9999 valori. Carta termica con stabilità a lungo termine. Molto compatta. Accensione con un tasto. Funzionamento con alimentatore a 6 V, accumulatore o batterie. Funzione data logger con marca temporale. Possibilità di stampa e trasmissione dati in contemporanea. Compatibilità con gli strumenti di misura con formato Digimatic 2.
Dati stampabili: valori misurati; valori in tolleranza / valori non in tolleranza, numero dati, valori min. / max., campo; valore medio, scostamento dal valore nominale, numero di pezzi di scarto, percentuale di pezzi di scarto, indice capacità di processo, istogramma, limiti di tolleranza; data e ora.
Uso:
Acquisizione, stampa e valutazione statistica dei dati misurati da strumenti di misura manuali con interfaccia Digimatic.
Fornitura:
Incluso 1 rotolo di carta termica, tracolla e alimentatore.
Accessori speciali:
Carta termica n. art. 498710, interruttore a pedale n. art. 498780. Batteria (4 pezzi) n. art. 081570 Dim. LR6, batterie (4 pezzi) n. art. 081561
Dim. LR6.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione a batteria
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Tipo di prodotto	Stampante dati

Accessori

Set di carta termica 5 pezzi per n. art. 498700 Modello VR	498710 VR
Set di accumulatori NiMH, ricaricabili Dimensioni internazionali LR6	081570 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
Interruttore a pedale per unità di trasmissione dati	498780