HOLEX

# Morsa parallela, Larghezza ganasce: 125mm

## Dati di ordinazione

| | |
|---|---|
| Numero d'ordine | 967260 125 |
| GTIN | 4045197694270 |
| Classe articolo | 92H |

## Descrizione

**Esecuzione:**
**Interamente in fusione di acciaio.**
**Apertura anteriore.** Ganasce fresate e temprate in superficie. Elevata profondità di serraggio.
Vite di serraggio robusta con filettatura trapezoidale.
Vite di serraggio e guide protette dalle impurità.
Guida registrabile; superficie dell'incudine ampia e temprata.
**Fornitura:**
Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.
**Accessori speciali:**
Ganasce stringitubo n. art. 967285.
Piastra girevole n. art. 967280, staffa di serraggio n. art. 967290.
**Nota:**
Per il dispositivo di regolazione dell'altezza adatto vedi n. art. 967550.

## Descrizione tecnica

| | |
|---|---|
| Apertura | 150 mm |
| Le ganasce stringitubo n. art. 967285 serrano i tubi con ∅ esterno | 3/8 – 3 pollici |
| Materiale | Acciaio forgiato a stampo |
| Direzione apertura | Apertura anteriore |

| | |
|---|---|
| Peso | 10 kg |
| Larghezza ganasce | 125 mm |
| Tipo di prodotto | Morsa parallela |

## Accessori

| | |
|---|---|
| Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoPoliuretano, con prisma Larghezza ganasce 125 mm | 967729 125 |
| Piastra girevole singola Per morsa di Dim. 125 | 967280 125 |
| Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, lisce, standard Larghezza ganasce 125 mm | 967721 125 |
| Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoFeltro, lisce Larghezza ganasce 125 mm | 967726 125 |
| Piastra base per morsa da banco, bambù Dimensione 300X250 | 967328 300X250 |
| Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, con prisma Larghezza ganasce 125 mm | 967723 125 |
| Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoPoliuretano, scanalate Larghezza ganasce 125 mm | 967728 125 |
| Piastra base per morsa | 967330 |
| Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio, profilate Larghezza ganasce 125 mm | 967722 125 |
| Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoAlluminio /supporto in fibra liscio Larghezza ganasce 125 mm | 967724 125 |
| Set di ganasce magnetiche per morsa da banco Larghezza ganasce 125 mm | 967702 125 |
| Coppia di ganasce magnetiche per morsa da bancoGomma, lisce Larghezza ganasce 125 mm | 967727 125 |
| Staffa di serraggio singola Per morsa di Dim. 125 | 967290 125 |
| Dispositivo di regolazione dell'altezza per morsa da banco n. art. 967260 Per morsa di Dim. 125 | 967550 125 |

| | |
|---|---|
| Coppia di ganasce per morse da banco in metallo leggero con molle di serraggio Larghezza ganasce 125 mm | 967711 125 |
| Coppia di ganasce stringitubo Per morsa di Dim. 125 | 967285 125 |