ZARGES

Scala a libro, numero di gradini possibili: 3 - 12, accessibile da un lato, con corrimano, Numero di gradini inclusa piattaforma: 6

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	966272 6
GTIN	4003866404773
Classe articolo	96Z

Descrizione

Esecuzione:
Scala a libro con gradini ribordati profondi 80 mm. Grande piattaforma di lavoro con rivestimento in lamiera scanalata in alluminio (380×390 mm). Piano di appoggio in alluminio. Di serie con 2 corrimano per salire e scendere in modo sicuro. Stabilità ottimale grazie a 2 cinghie in perlon altamente resistenti come sicura della scala (a partire da 5 gradini).
Norma:
EN 131.

Descrizione tecnica

Numero di gradini inclusa piattaforma	6
Larghezza inferiore esterna	0,68 m
Normativa	EN 131
Piano di appoggio	sì
Profondità pioli / gradini	80 mm

Altezza di lavoro circa	3,55 m
Larghezza piattaforma	380 mm
Corrimano	2
Protezione antiespansione	2 cinghie in perlon ad elevata resistenza
Profondità piattaforma	390 mm
Altezza piattaforma senza corrimano	1,55 m
Accessibilità	su un lato
Peso	14 kg
Portata scale	150 kg
Principio "two hands free"	sì
Safer Step	sì
Tipo di prodotto	Scala per piattaforme