Garant

Maschi a macchina per fori ciechi, non rivestito, Modello: 3/8-27

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130040 3/8-27
GTIN	4062406043681
Classe articolo	10N

Descrizione

Nota:
Consegna: 35 giorni
Quantità minima d'ordine: 3 pezzi
Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS E
∅ Preforo	8,7 mm
Numero taglienti Z	3
Passo della filettatura	0,941 mm
∅ Codolo D_s	10 mm
∅ Filettatura	9,525 mm
Filetti per pollice	27
Numero di scanalature per i trucioli	3
Profondità filettatura	23,83 mm
Quadro del codolo ☐	8 mm
Norma	DIN 371
Lunghezza complessiva L	100 mm
Tipo di filettatura	UNS

Misura del filetto	3/8-27 UNS
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	ASME B1.1
Classe di tolleranza	1B
Classe di tolleranza	2B +0,10
Classe di tolleranza	3B
Classe di tolleranza	2B +0,20
Classe di tolleranza	2B
Classe di tolleranza	2B +0,05
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare