HOLEX

Torcia a stelo a batteria con LED, Modello: 170

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081579 170
GTIN	4062406056872
Classe articolo	02A

Descrizione

Esecuzione:
Torcia a stelo a batteria con LED, dotata di luce principale, faretto e clip tascabile con potente calamita magnetica. Base magnetica con giunto sferico ruotabile di 360°.
Funzione:
IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ∅ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.
Fornitura:
Incluso cavo di carica USB.

Descrizione tecnica

Corrente di illuminazione	220 lm
Durata	2,5 h
Tensione batteria	3,7 V
Zona ATEX	Nessuna
Peso	83 g

Capacità batteria	1,1 Ah
Lampadine	Modulo LED
Corrente di illuminazione Livello 2	80 lm
Grado di protezione IP	IP 20
Numero di batterie contenute	1
Lunghezza complessiva	170 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Larghezza complessiva	20 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Lampada tascabile