Garant

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4; 1/2 pollice 38 pezzi, Modello: 6

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630012 6
GTIN	4062406060213
Classe articolo	61A

Descrizione

Esecuzione:
Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124.** Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120.**
Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto **inserto in espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.
Uso:
Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M20.
Per viti a esagono incassato con filettatura M4 – M18.
Materiale:
Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.
Fornitura:
bussole con bocca esagonale da 1/4 pollice: 9 pz. n. art. 631029 Dim. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
Bussole con bocca esagonale da 1/2 pollice: 10 pz. n. art. 642229 Dim. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Bussole esagonali da 1/4 pollice: 3 pz. n. art. 631729 Dim. 3; 4; 5
Bussole esagonali da 1/2 pollice: 5 pz. n. art. 643229 Dim. 6; 8; 10; 12; 14
Impugnatura a T da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 633029 Dim. 116
Impugnatura a T da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 641329 Dim. 295
Impugnatura da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632829 Dim. 1/4
Prolunghe da 1/4 pollice: 2 pz. n. art. 632429 Dim. 50; 150
Prolunghe da 1/2 pollice: 2 pz. n. art. 641029 Dim. 130; 255
Snodo cardanico da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 633529 Dim. 1/4

Snodo cardanico da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 641629 Dim. 1/2
Cricchetto da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 632025 Dim. 1/4
Cricchetto da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 640025 Dim. 1/2
Riposte in: Astuccio di plastica ABS
Nota:
Il set offre ulteriore spazio per 4 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2×3/1 (non incluse nella fornitura).

Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale	4-30 mm
Numero pezzi	38
Profilo di manovra	Giraviti esagonale
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Campo apertura chiave esagonale	3-14 mm
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	510 mm
Larghezza	294 mm
Altezza	61 mm
Riempimento di un cassetto in G	8×20
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643229 10
Impugnatura a T, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 116 mm	633029 116
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631029 6
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641029 255
Bussola esagonale, 1/4 pollicelunga Esagono 3 mm	631729 3

Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 146 mm	632829 146
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 21 mm	642229 21
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4	633529 1/4
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643229 14
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643229 6
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631029 10
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 22 mm	642229 22
Inserto in espanso PUR Per assortimento 630012	630304 630012
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 24 mm	642229 24
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 30 mm	642229 30
Prolunga, 1/4 pollice lunghezza complessiva 50 mm	632429 50
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631029 5,5
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641629 1/2
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello	640025
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631029 8
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631029 11
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 16 mm	642229 16
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631029 9
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 18 mm	642229 18
Box modulare Modello 4	630305 4
Bussola esagonale, 1/4 pollicelunga Esagono 5 mm	631729 5
Prolunga, 1/4 pollice lunghezza complessiva 150 mm	632429 150
Bussola esagonale, 1/4 pollicelunga Esagono 4 mm	631729 4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631029 4
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641029 130
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 295 mm	641329 295
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643229 12
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631029 5

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631029 7
Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido Modello	632025
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 27 mm	642229 27
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 19 mm	642229 19
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643229 8
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 17 mm	642229 17
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 13 mm	642229 13
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/2	640025 1/2
Cricchetto reversibile 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/4	632025 1/4