Garant

Portafrese con trascinatore frontale a forma conica, SK 50 A = 300, Mandrino di ∅ d1: 16mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301144 16
GTIN	4045197702746
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:
- **Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.**

Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.
Vantaggi:
Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!
Fornitura:
Inclusi vite di bloccaggio frese e trascinatore.
Accessori speciali:
Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.
Nota:
Altre misure su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza mandrino portafresa L_4	17 mm
Sporgenza totale Dim. A	300 mm
Mandrino di ∅ d_1	16 mm
∅ Esterno D	80 mm
∅ D_2	38 mm

L_2	255 mm
Peso	6,7 kg
∅ Attacco D_1	16 mm
Adattatore	SK 50 A = 300
Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min^{-1}
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
CodoloForma B Adatti per coni 50	308640 50
Chiave speciale Per ∅ mandrino 16 mm	309840 16
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
CodoloForma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50

Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Chiave speciale Per ∅ mandrino 50 mm	309840 50
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50