Garant

APMT 180516 SR, HB7510, Modello: ST1400

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215223 ST1400
GTIN	4045197707772
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:
Valori indicativi per a_e = 0,3×D / a_p = 5 mm, a_p max. = 9 mm.
Raggio di curvatura: 1,6 mm
Avanzamento f_z per dente: 0,25 mm

Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Avanzamento f_z per dente	0,25 mm
Raggio di curvatura	1,6 mm
Serie	Softcut®
Codice ISO Inserto	APMT 180516 SR
Tipo	HB7510
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 1100 N/mm²	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm²	idoneo	200 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		