HOLEX

Set di barre alesatrici con bloccaggio a vite in acciaio senza LR, destra, Modello: SET07

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260348 SET07
GTIN	4062406074982
Classe articolo	29W

Descrizione

Esecuzione:
Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.
Fornitura:
In custodia di plastica.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	DC..0702..
Codice ISO portautensile	S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
Set di viti per inserti	269028 7
∅ Preforatura minimo D_{min}	12 mm
∅ Preforatura minimo D_{min}	15,5 mm
∅ Preforatura minimo D_{min}	18 mm

Altezza di serraggio L_2	9 mm
Altezza di serraggio L_2	11 mm
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Spostamento centrale L_3	6,5 mm
Spostamento centrale L_3	9 mm
Spostamento centrale L_3	11 mm
Lunghezza della testina L_1	22,5 mm
Lunghezza della testina L_1	27,5 mm
Lunghezza della testina L_1	40,5 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Larghezza del collo L_4	8 mm
Larghezza del collo L_4	10 mm
Larghezza del collo L_4	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Tipo di prodotto	Barra alesatrice