KOMET

Inserto KOMET® P25M, P25M, Descrizione: 26-660



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216700 26-660
GTIN	2050002046610
Classe articolo	24T

Descrizione

Esecuzione:
Con scanalature lungo tutto il tagliente.
Per:
Svasatore n. art. 216600 e 216620.

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	TOHX 140305 EN
Raggio di curvatura	0,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo	P25M
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO

Alluminio, plastiche	idoneo	250 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	250 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm²	idoneo	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	limitatamente adatto	120 m/min	M
a umido max.	idoneo		