Garant

GARANT Softcut kampinė freza 90° MTC, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	215565 25/3
GTIN	4045197708069
Produktų klasė	21O

Aprašymas

Modelis:
Kokybiškos griovelių frezos našiam paviršių ir gilių išėmų frezavimui. **Nauja karta** labai efektyvių galinių frezų su keičiamomis plokštelėmis, **sumažinta pjovimo jėgos geometrija leidžia naudoti jas su MTC įrankiais,** kai **nėra stabilumo** arba **su nedidelės varomosios galios sukliais.**
Paskirtis:
Gilių griovelių ir paviršių frezavimui. Tinka daugumai plieno rūšių apdirbti.
Atsarginė dalis:
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).
Pastaba:
Jeigu keičiamos plokštelės spindulys didesnis negu 2 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 2,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D_C	25 mm
Bendras ilgis L_{viso}	180 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Iškyšos ilgis L_1	30 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 1335..
Koto Ø D_s h6	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	19,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ∅ D_{max}	48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ∅ D_{min}	47 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,9 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,88 laipsniai
Serija	Softcut®
∅ D_3	22 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvas, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP