HOLEX

VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiN, ∅ DC h7: 5,3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	123107 5,3
GTIN	4045197449221
Produktų klasė	12E

Aprašymas

Modelis:
Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu **suformuojama trumpa drožlė.**
Pastaba:
Užspaudimo griovelio ilgis $L_C = L_2 + 1{,}5 \times D_C$.
NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!
Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 123104.

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 1100 N/mm^2	0,1 mm/aps,
Koto tolerancija	h6
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis ∅ D_C	5,3 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	57 mm
Tolerancija Nominalusis ∅	h7
Koto ∅ D_s	6 mm
Bendras ilgis L	95 mm
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2	49,1 mm
Danga	TiN

Ašmenys	VHM
Modelis	8×D
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	175 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	135 m/min	N
Plienas <500 N/mm²	ribotai tinka	105 m/min	P
Plienas <750 N/mm²	tinka	85 m/min	P
Plienas <900 N/mm²	tinka	75 m/min	P
Plienas <1100 N/mm²	tinka	45 m/min	P
Plienas <1400 N/mm²	tinka	30 m/min	P
INOX <900 N/mm²	ribotai tinka	35 m/min	M
INOX >900 N/mm²	ribotai tinka	30 m/min	M
Ketus (G)	tinka	65 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		