Garant

# Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 12/1,5mm

## Užsakymo data

| | |
|---|---|
| Užsakymo numeris | 273751 12/1,5 |
| GTIN | 4045197720047 |
| Produktų klasė | 21W |

## Aprašymas

**Modelis:**
Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm$^2$). Kartu su iškiliu keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

## Techninis aprašymas

| | |
|---|---|
| Galvutės ilgis $L_1$ | 26 mm |
| Įpjovos plotis w | 1,5 mm |
| Darbinės dalies ilgis $L_4$ | 12 mm |
| Varžtas | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) |
| Įpjovos gylis $t_{maks.}$ | 4,5 mm |
| Bendras ilgis L | 150 mm |
| Koto plotis p | 12 mm |
| Paskirtis | kairinis |
| Vidinis aušinimas | ne |
| galima atpjauti pagal ašį | taip |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |

## Priedai

| | |
|---|---|
| Fiksavimo varžtas Tipas 4 | 279815 4 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659957 500 |
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15 | 674248 TX15 |