Garant

Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 16/1,5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273751 16/1,5
GTIN	4045197720054
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Modelis:
Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm^2). Kartu su iškiliu keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Techninis aprašymas

Varžtas	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Darbinės dalies ilgis L_4	16 mm
Galvutės ilgis L_1	26 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	4,5 mm
Įpjovos plotis w	1,5 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto plotis p	16 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 4	279815 4
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15