VIB-STAR precizinis šlifavimo diskas DIAMANT D×T×H (mm) D126, 300×20×127, Dangos storis X: 3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	592055 3
GTIN	9003173021309
Produktų klasė	53Y

Aprašymas

Modelis:
Puikios konstrukcijos, padengti **superabrazyvinėmis šlifavimo priemonėmis** (CBN arba deimantinėmis) sintetinių dervų pagrindu, plokščiojo ir išorinio apvalaus šlifavimo diskai. Itin tvirtas, **vibracijoms atsparus VIB-STAR šlifavimo diskų pagrindas** slopina **vibracijas** ir užtikrina tolygų šlifavimą, kurio metu pasiekiama aukšta paviršiaus kokybė.
- **Padidėja našumas (G faktorius) lyginant su standartinėmis šlifavimo priemonėmis.**
- **Vibravimą slopinanti laikiklio konstrukcija žymiai padidina patvarumą.**
- **Pastovus pasigalandimo efektas užtikrina jėgos tolygumą ir leidžia išvengti galandimo periodų cikliškumo.**

Deimantinė danga **trumpų drožlių ruošinių be geležies,** pvz., kietlydinio, keraminių medžiagų (PKS), didelio našumo šlifavimui.
Paskirtis:
- **Universaliai tinka visoms maždaug 58 HRC ir kietesnėms (ekonomiškumo riba) medžiagoms.**
- **Šlifavimui plokštuma ir užapvalinant išorę (išilginis šlifavimas, įpjovimas tiesiai).**
- **Tinka visiems standartiniams šlifuokliams, naudojamiems formų, įrankių ir mašinų gamyboje, pvz., Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Būtinas aušinimas emulsija arba šlifavimo alyva.**

- **Super abrazyvūs CBN / deimantiniai diskai visada naudojami tik iki pusės disko pločio, lyginant su standartiniais šlifavimo diskais.**

Specifikacija:
D126C75B-VIB-STAR W karbidai.
Pastaba:
Šie šlifavimo diskai, esant maždaug 0,02 mm pastūmai, gali būti lyginami plieniniu blokeliu. Galima įsigyti ir su lyginimo instrumentu Nr. 599600. Šlifavimo diskai galandami galąstuvu Nr. 599840.

Techninis aprašymas

Specifikacija	D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
Šlifavimo būdas	Užapvalinta išorė
Šlifavimo būdas	Plokščiasis šlifavimas
Šlifavimo priemonės	Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas	D
Forma	1A1
Disko ∅ D	300 mm
Disko plotis T	20 mm
Produkto pavadinimo požymis	300×20×127
Kiaurymės ∅ H	127 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis U	20 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X	3 mm
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Kietlydininis (HM)	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		