KYOCERA

PNEG 1106XNER-W Wiper, PR1525, Tipas: GG

Užsakymo data

Užsakymo numeris	223328 GG
GTIN	4960664732937
Produktų klasė	25A

Aprašymas

Modelis:
Penkiakampė keičiama plokštelė su 10-čia pjovimo briaunų patikimam ir ekonomiškam apdirbimui.
W – 2-jų pjovimo briaunų Wiper keičiama plokštelė.
Pastaba:
Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.
Tiesi pjovimo geometrija: 10 mm
Pastūma f_z per dantį: maks. 0,2 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	maks. 0,2 mm
Tipas	Ketus
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	10
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	PNEG 1106XNER-W
Kietlydinys	PR1525
Ašmenys	HM

Tiesi pjovimo geometrija	10 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	180 m/min	K
sausasis	tinka		
Oras	tinka		