Garant

SNMU 14T7 ANER, HB8630, Tipas: INOX



Užsakymo data

Užsakymo numeris	213460 INOX
GTIN	4045197747846
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:
Dvipusės su 2×4 pjovimo briaunomis.
Rekomendacija:
Aukščiausiai paviršių kokybei pasiekti rinkitės plokštelių toleranciją ir derinkite su glotniojo apdirbimo plokštele (-ėmis).
Pastaba:
Rekomenduojamos vertės, skirtos a_e = 0,5 ... 1×D / $a_{p\,max}$

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,2 mm
Tipas	INOX
Plokštelės storis E	7 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMU 14T7 ANER
Kietlydinys	HB8630
Ašmenys	HM

maksimalus pjovimo gylis $a_{p\ maks.}$	6 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm²	tinka	200 m/min	M
INOX >900 N/mm²	tinka	160 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		