Garant

SOMT 120508 PDER, HB8630, Tipas: INOX



Užsakymo data

Užsakymo numeris	214878 INOX
GTIN	4045197747907
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:
Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Pati moderniausia danga saugo nuo susidėvėjimo.
Pastaba:
Rekomenduojami režimai $a_e = 0{,}3 \times D$.

Techninis aprašymas

Tipas	INOX
Pastūma f_z per dantį	0,17 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Plokštelės storis E	5,56 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOMT 120508 PDER
Kietlydinys	HB8630
Ašmenys	HM

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm²	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm²	tinka	100 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		