Garant

RDHW 0702 MOT, HB7525, Tipas: ST900

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212211 ST900
GTIN	4045197761231
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:
Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.
Pastaba:
Rekomenduojamos vertės, skirtos a_e = 0,3×D / a_{pmax} = 1,5 mm.
Pastūma f_z per dantį: 0,18 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: RDHX 0702 MOTN
Tipas: ST900

Techninis aprašymas

Tipas	ST900
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RDHX 0702 MOTN
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7525
Pastūma f_z per dantį	0,18 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1

Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm²	tinka	380 m/min	P
Plienas <750 N/mm²	tinka	290 m/min	P
Plienas <900 N/mm²	tinka	240 m/min	P
Plienas <1100 N/mm²	ribotai tinka	210 m/min	P
Plienas <1400 N/mm²	ribotai tinka	170 m/min	P
INOX <900 N/mm²	ribotai tinka	240 m/min	M
INOX >900 N/mm²	ribotai tinka	170 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	200 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		