Garant

Dinamometrinis atsuktuvas, fiksuotas, Nustatytas sukimo momentas: 3,5Nm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	211750 3,5
GTIN	4045197764294
Produktų klasė	21B

Aprašymas

Modelis:
Dinamometrinis raktas su patogia laikyti 2K T formos rankena. Užveržimo momentas jau nustatytas. Magnetinis laikiklis.
Funkcija:
Kai pasiekiamas nominalus užveržimo momentas, atsuktuvas suveikia **automatiškai.** Ilga atlaisvinimo eiga aiškiai signalizuoja dirbančiajam, kad pasiekta nustatyta vertė.
Paskirtis:
Kartu su **1/4 colio antgaliais** su **C 6,3**arba **E 6,3 kotu,** pvz., **Torx Plus® antgaliais** Nr. **674252.**
Idealiai tinka tiksliam keičiamųjų plokštelių užveržimui pagal nurodytą užveržimo momentą.
Standartas:
Geprüft nach DIN EN ISO 6789.
Pastaba:
Atsuktuvo antgaliai užsakomi **atskirai**.
Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Užveržimo momento matavimo tikslumas	±10 %
Geležtės ilgis	50 mm
nustatytas sukimo momentas	3,5 Nm
Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	nereguliuojamas
Atlaisvinimo principas	lėtas mechaninis atlaisvinimas
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Bendras ilgis L	107 mm
Feedback	ryškus
Atlaisvinimo vertės nustatymas	pirminis sureguliavimas
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvas