Garant

Nupjovimo plokštelė į dešinę 5°, HB7020, Įpjovos plotis w: 3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273658 3
GTIN	4045197770721
Produktų klasė	21J

Techninis aprašymas

Įpjovos pločio w tolerancija	±0,03 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
Pastūma f	0,07 - 0,2 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7020
Pjovimo briaunos spindulys R	0,3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių profilis	dešininiai
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm²	tinka	220 m/min	P
Plienas <750 N/mm²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm²	tinka	170 m/min	P
Plienas <1100 N/mm²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm²	ribotai tinka	120 m/min	P
INOX <900 N/mm²	tinka	140 m/min	M
INOX >900 N/mm²	tinka	130 m/min	M
Ti >850 N/mm²	tinka	60 m/min	S
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
CuZn	tinka	250 m/min	N
Uni	tinka		
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		