Chicago Pneumatic

Pneumatinis smūginis suktuvas kompaktiškas, Tipas: 7737

Užsakymo data

Užsakymo numeris	079200 7737
GTIN	015451761158
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:
Kompaktiškas, bet galingas smūginis suktuvas su aliuminio korpusu. Plokščios konstrukcijos. 250 Nm sukimo momentas, kai 1,12 kg. Viena ranka valdomas **patvarus smūginis mechanizmas.**

Techninis aprašymas

Svoris	1,12 kg
maksimalus sūkių skaičius	9000 min^{-1}
maksimalus varžto ∅ (8,8 - 12,9)	M20
Sūkių momento ribos	34 - 224 Nm
maksimalus oro poreikis	703,8 l/min
Darbinis triukšmas	93 dB(A)
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ∅)	10 mm
Įrankių laikiklio matmenys	1/2 in
Įrankių laikiklio pavaros profilis	Kvadratas
maksimali vibracija pagal EN	10,3 m/s^2
Ilgis	240 mm
Gamintojo pavadinimas	7737

Pneumatinė jungtis	1/4 in
Prijungimo sriegis	NPT
Maitinimas	Pneumatiniu būdu varomas
Produkto rūšis	Suktuvas