Sriegpjovė 6e, M: M20

Užsakymo data

Užsakymo numeris	140350 M20
GTIN	4062406221720
Produktų klasė	11K

Aprašymas

Modelis:
Uždara, forma su įpjova. ≥ **M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse,** kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnio įpjova.**
Tolerancijos 6e = **nuokrypis maždaug 0,03–0,04 mm.** „Vidutinei“ tikslumo klasei pasiekti, po užsriegto strypo **padengimo galvaniniu būdu.**

Techninis aprašymas

Išorinis ∅	45 mm
Aukštis	18 mm
Tolerancijos klasė	DIN 13 6e
Žingsnis	2,5 mm
Sriegio dydis	M20
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS

Norma	EN 22568
Pjovimo kryptis	dešininis
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm²	tinka		
Plienas <750 N/mm²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		