Garant

Įrankių lagaminas servisui su dugno įdėklu ir įrankių lentomis

Užsakymo data

Užsakymo numeris	692810
GTIN	4045197806321
Produktų klasė	61G

Aprašymas

Modelis:
Lagamino įdėklas iš polikarbonato pagamintas slėginio liejimo būdu. Polikarbonato privalumai yra labai plastiški smūgiams, tvirti, standūs ir kieti plačiame temperatūros diapazone. Aliumininiai rėmai su plastikiniais buferiniais kampais, integruota kodine spyna ir lagamino dangčio fiksatoriumi.
Vidaus įranga, kai aukštis 150 mm:
1 dugno įdėklas su dangčiu ir 12 dvigubų elastinių kilpų. 2 skersiniai skirtukai, 6 vertikalūs skirtukai ir 10 įdedamų dėžių į dugną. 1 įrankių lenta su 9 skyreliais ir skyrius dokumentams priekinėje ir galinėje pusėje.

Techninis aprašymas

Vidinis aukštis	150 mm
Svoris	4,6 kg
Vidinis ilgis	435 mm
Vidinis plotis	275 mm

Medžiaga	PC
Įrankių laikymo būdas	Skyreliai įrankiams užkišti
Įrankių laikymo būdas	Tekinimo laikiklis
Lagamino apkrova	35 kg
Lagamino savybės	tinka skrydžiams
Produkto rūšis	Įrankių transportavimo sistema

Priedai

Apsauginis kilimėlis	692800
Dėžučių rinkinys 1/2 dugno įdėklui (10 dėžučių, 4 dydžiai)	692855
Įrankių lenta su 9 medžiaginiais skyreliais ir įrankių laikikliu	692845
Skirtukų rinkinys dugno įdėklui (3 skersiniai ir 12 vertikalių skirtukų)	692852
Įrankių lenta su 6 medžiaginiais skyreliais ir įrankių laikikliu	692847
Skirtukų rinkinys 1/2 dugno įdėklui (2 skersiniai skirtukai, 6 skiriamosios juostos)	692850
Lagamino diržas su TSA kodine spyna (140×5 cm)	692860