Garant

Rankinis sriegiklis, atskiras pusiau glotniajam apdirbimui, be dangos, M: M22

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130170 M22
GTIN	4045197065872
Produktų klasė	11G

Aprašymas

Modelis:
Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN profiliu.
Sriegio tipas: M
Ašmenys: HSS
Norma: DIN 352
Tolerancijos klasė: ISO 2 6H
Sriegio žingsnis: 2,5 mm
Bendras ilgis L: 100 mm
Koto ∅ D_s: 18 mm
Koto kvadratas ☐: 14,5 mm
Kiaurymės ∅: 19,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	2,5 mm
Sriegio ∅	22 mm
Kiaurymės ∅	19,5 mm
Norma	DIN 352
Koto ∅ D_s	18 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto kvadratas ☐	14,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Ašmenys	HSS
Sriegio gylis	44 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M22
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm²	tinka		
Plienas <750 N/mm²	tinka		
Plienas <900 N/mm²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	ribotai tinka		
Alyva	tinka		

sausasis	ribotai tinka