Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, Feritas, ∅: 32mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	085915 32
GTIN	2050000965289
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:
- **Ekranuotas cilindrinis magnetas su iš kietojo ferito su sriegine įvore.**
- **Cinkuotas paviršius.**
- **Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.**

Paskirtis:
Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui priveržiant varžtais.
Pastaba:
Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Techninis aprašymas

Nominalioji sukibimo jėga	80 N
maksimalus atsparumas temperatūrai	120 °C
Svoris	32 g
Sriegis	M4 mm
∅	32 mm
Aukštis su sriegiu	15 mm
Aukštis	7 mm
Sriegio įvorė	taip
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas

Magnetinės šerdies medžiaga	Feritas
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

Priedai

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu10 vnt. Sriegis M4	085921 M4