Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, Feritas, ∅: 50mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	085915 50
GTIN	2050000965012
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:
- **Ekranuotas cilindrinis magnetas su iš kietojo ferito su sriegine įvore.**
- **Cinkuotas paviršius.**
- **Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.**

Paskirtis:
Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui priveržiant varžtais.
Pastaba:
Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Techninis aprašymas

Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Aukštis su sriegiu	22 mm
Sriegis	M6 mm
Sriegio įvorė	taip
maksimalus atsparumas temperatūrai	120 °C
Aukštis	10 mm
∅	50 mm
Svoris	110 g
Nominalioji sukibimo jėga	220 N

Magnetinės šerdies medžiaga	Feritas
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

Priedai

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu10 vnt. Sriegis M6	085921 M6