BAHCO

# Mažas rėmelis metalo pjovimo pjūkleliams - su pjūkleliu iš bimetalo, 24 dantys, Tipas: 300

## Užsakymo data

| | |
|---|---|
| Užsakymo numeris | 580900 300 |
| GTIN | 7311518017545 |
| Produktų klasė | 58Z |

## Aprašymas

**Modelis:**
Tvirtas pjūklelio laikiklis iš lengvojo metalo liejinio su paprastu pjūklelio įtempimu. Visas ilgis 330 mm.
Pjūklai su masyviu rėmu išsiskiria pjūklo ašmenimis, įtemptais u forma. Rankinių pjūklų pjovimo gylio apribojimas yra atstumas iki lanko. Dėl šios tvirtinimo formos gali būti naudojami ypač ploni pjūkleliai, kurie įsikištų į kitas pjūklo formas, jei būtų pjaunama iš abiejų pusių ar nenutraukiamai. Dėl plonų rankinių pjūklų ir mažo pjūvio pločio sumažėja pjovimo darbų. Šio tipo pjūklas yra klasikinis rankinio pjovimo standartas metalo apdirbimo srityje.
**Paskirtis:**
Patogiam ir tiesiam pjovimui su pjūkleliais metalui Nr. 582500 – 582970, ankštose ir sunkiai prieinamose vietose.
**Tiekimo sudėtis:**
Su SANDFLEX® pjūkleliu iš bimetalo.

## Techninis aprašymas

| | |
|---|---|
| Dantų skaičius colyje | 24 |
| Plokštelės ilgis | 250 mm |
| Produkto rūšis | Pjūklas metalui |