Garant

VHM toroidinė freza HPC, ZOX, ∅ f8 DC / R1: 12/0,5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	206260 12/0,5
GTIN	4045197300935
Produktų klasė	11X

Aprašymas

Modelis:
Tvirta šerdis, **dideli poliruoti sraigtiniai grioveliai.** Naši naujos kartos freza HPC apdirbimui.
Paskirtis:
Skirta **darbui didelėmis pastūmomis gaminant formas ir įrankius kopijuojamuoju frezavimu.**
Pastaba:
JAU YRA NAUJA KARTA! Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 206255.

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	3
Pastūma f_z trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant	0,07 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,07 mm
Pjovimo briaunos spindulys R_1	0,5 mm
Sužeminto koto ∅ D_1	11 mm
Pjovimo briaunos ∅ D_C	12 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	36 mm
Koto ∅ D_s	12 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	26 mm
Bendras ilgis L	83 mm

Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HA
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Danga	ZOX
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Tolerancija Nominalusis ∅	f8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,03×D frezavimui kopijuojant
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Freza toroidiniu galu

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	480 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	240 m/min	N
Cu	tinka	200 m/min	N
CuZn	tinka	240 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		

sausasis	ribotai tinka
Oras	ribotai tinka

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB