HOLEX Pro Steel VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ∅ DC h7 (mm arbs coliai): 16,01-X

Užsakymo data

Užsakymo numeris	122777 16,01-X
GTIN	4062406662257
Produktų klasė	12F

Aprašymas

Modelis:
HOLEX Pro Steel:
tiesios pjovimo briaunos ir **specialus griovelio profilis** užtikrina puikų drožlių pašalinimą. Tvirtos pjovimo briaunos užtikrina saugų gręžimo procesą ir didelį darbo našumą. Plačias panaudojimo galimybes apdirbant plieninius ruošinius užtikrina ultra smulkių grūdelių kietlydinio ir ypatingai tvirtos dangos kombinacija.
Pastaba:
Užspaudimo griovelio ilgis $L_C = L_2 + 1{,}5 \times D_C$. Tiekimo terminas: 10 savaičių
Minimalus užsakymo kiekis: 5 vnt.
Gamyba pagal kliento poreikius: atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti. Pristatoma +/- 10% (mažiausiai 1 vienetas).

Techninis aprašymas

Tolerancija Nominalusis ∅	h7
Bendras ilgis L	143 mm
Norma	DIN 6537
Koto ∅ D_s	18 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	93 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
∅ ribos	16,01 - 18 mm
Serija	Pro Steel

Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Modelis	6×D
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	žalias
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	160 m/min	N
Plienas <500 N/mm²	tinka	125 m/min	P
Plienas <750 N/mm²	tinka	115 m/min	P
Plienas <900 N/mm²	tinka	95 m/min	P
Plienas <1100 N/mm²	tinka	90 m/min	P
Plienas <1400 N/mm²	tinka	65 m/min	P
INOX <900 N/mm²	tinka	35 m/min	M
INOX >900 N/mm²	ribotai tinka	30 m/min	M
Ketus	tinka	100 m/min	K
GGG	tinka	65 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		