Garant

VHM freza su vidiniu aušinimu HPC, ZOX, ∅ f8 DC: 6mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	202255 6
GTIN	4045197413482
Produktų klasė	11X

Aprašymas

Modelis:
Tvirta rupiojo apdirbimo freza **be** srieginių pjovimo briaunų.
Tvirta šerdis, **poliruoti drožlialaužiai sraigtiniai grioveliai.**
Paskirtis:
Rupiajam frezavimui, kai paviršiaus kokybei keliami aukšti reikalavimai.
Pastaba:
JAU YRA NAUJA KARTA!
Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 202006.

Techninis aprašymas

Koto forma	HA
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
Dantų skaičius Z	3
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	18 mm
Pjovimo briaunos ∅ D_C	6 mm
Sužeminto koto ∅ D_1	5,7 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,08 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,06 mm
Koto ∅ D_s	6 mm

Bendras ilgis L	57 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	13 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis ∅	f8
Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HA
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	ZOX
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	500 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	480 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	240 m/min	N
CuZn	tinka	240 m/min	N

drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	ribotai tinka
sausasis	ribotai tinka
Oras	ribotai tinka

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB