Chicago Pneumatic

Pneumatinis tiesinis šlifuoklis, griebtuvo ∅ 6 mm trumpas, Tipas: 7405

Užsakymo data

Užsakymo numeris	079456 7405
GTIN	015451781507
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:
Mini tiesinis šlifuoklis su dideliu sūkių skaičiumi tyliam ir našiam šlifavimo procesui užtikrinti. Tikslus veikimas ir valdymas naudojant integruotą sūkių skaičiaus reguliatorių.
Tiekimo sudėtis:
Su 1 1/4 colio ir 6 mm spyruokliuojančia įvore.

Techninis aprašymas

Svoris	0,5 kg
maksimali vibracija pagal EN	3,6 m/s^2
Pneumatinė jungtis	1/4 in
maksimalus oro poreikis	78 l/min
Ilgis	200 mm
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ∅)	10 mm
Užspaudimo įvorės ∅	6 mm
Prijungimo sriegis	NPT
Atiduodamoji galia	250 W
Darbinis triukšmas	76,2 dB(A)

maksimalus sūkių skaičius	28000 min^{-1}
Maitinimas	Pneumatiniu būdu varomas
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoklis