Chicago Pneumatic

Pneumatinis tiesinis šlifuoklis, griebtuvo ∅ 6 mm ilgas, Tipas: 7410

Užsakymo data

Užsakymo numeris	079457 7410
GTIN	015451781538
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:
Mini tiesinis šlifuoklis su dideliu sūkių skaičiumi tyliam ir našiam šlifavimo procesui užtikrinti. Tikslus veikimas ir valdymas naudojant integruotą sūkių skaičiaus reguliatorių.
Tiekimo sudėtis:
Su 1 1/4 colio ir 6 mm spyruokliuojančia įvore.

Techninis aprašymas

maksimali vibracija pagal EN	4,9 m/s^2
maksimalus oro poreikis	78 l/min
Užspaudimo įvorės ∅	6 mm
Prijungimo sriegis	NPT
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ∅)	10 mm
Svoris	0,65 kg
Darbinis triukšmas	76 dB(A)
Ilgis	275 mm
maksimalus sūkių skaičius	27000 min^{-1}
Pneumatinė jungtis	1/4 in

Atiduodamoji galia	250 W
Maitinimas	Pneumatiniu būdu varomas
Produkto rūšis	Tiesinis šlifuoklis