KENNAMETAL

ZDET 16M550 FR-721, GH1, Tipas: ALU

Užsakymo data

Užsakymo numeris	220830 ALU
GTIN	4059782500693
Produktų klasė	28E

Aprašymas

Rekomendacija:
keisdami plokšteles, turite pakeisti ir varžtus. Atsarginiai varžtai yra pridėti prie keičiamų plokštelių.
Pastaba:
f_z a_e = 0,3×D.

Techninis aprašymas

Tipas	ALU
f_z pusiau glotniajam apdirbimui a_p 3 mm	0,05 - 0,15 mm
f_z rupiajam apdirbimui iki $a_{p\ maks.}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
f_z glotniajam apdirbimui a_p 1 mm	0,02 - 0,1 mm
Kampo spindulys	5 mm
Plokštelės storis S	5 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZDET 16M550 FR-721
Kietlydinys	GH1

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	1640 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	1370 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	1095 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		