Garant

Universalus grąžtas su keičiamomis plokštelėmis, 3×D, ∅ DC: 19,5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	232300 19,5
GTIN	4045197345950
Produktų klasė	21S

Aprašymas

Modelis:
Maksimalus tvirtumas ir apdirbimo proceso saugumas.
Paskirtis:
Tinka detalės apdirbimui tiek **nejudančioje,** tiek **besisukančioje padėtyje.**
Universali geometrija našiam gręžimui ir tiksliam matmenų išlaikymui (apie ± 0,1 mm).
Tinka nedidelio galingumo staklėms. Universaliam naudojimui **MTC (Multi Task Cutting)** – naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse **(MTM).**
Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 232400 – 232780.
Tinka:
Keičiamos plokštelės WOEX 030204.
Pastaba:
DĖMESIO! Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša. Besisukančios detalės gali sužeisti. Pasirūpinkite apsauga.
Specialūs pakopiniai įrankiai iki 2 pakopų tiekiami pagal paklausimą. (Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.).
Užklausos formą galima rasti el. parduotuvėje produkto puslapyje skiltyje „formos“.

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L_1	60 mm
Koto ∅ D_s	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 030204
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239700 6IP (0,6 Nm)

Koto ilgis L_s	56 mm
Nominalus ∅ D	19,5
Bendras ilgis L	140 mm
Maksimali reguliavimo riba V_{max}	0,25 mm
Iškyšos ilgis L_A	84 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3×D
Kotas	DIN 6535 HE, DIN 6595
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Išėmos
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys10 vnt. Pavara 6IP	239700 6IP
Dinamometrinis atsuktuvas, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm	211750 0,6