Garant

Universalus grąžtas su keičiamomis plokštelėmis, 3×D, ∅ DC: 27mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	232300 27
GTIN	4045197346056
Produktų klasė	21S

Aprašymas

Modelis:
Maksimalus tvirtumas ir apdirbimo proceso saugumas.
Paskirtis:
Tinka detalės apdirbimui tiek **nejudančioje,** tiek **besisukančioje padėtyje.**
Universali geometrija našiam gręžimui ir tiksliam matmenų išlaikymui (apie ± 0,1 mm).
Tinka nedidelio galingumo staklėms. Universaliam naudojimui **MTC (Multi Task Cutting)** – naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse **(MTM).**
Tinka:
Keičiamosios plokštelės WOEX 05T304.
Pastaba:
DĖMESIO! Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša. Besisukančios detalės gali sužeisti. Pasirūpinkite apsauga.
Specialūs pakopiniai įrankiai iki 2 pakopų tiekiami pagal paklausimą. (Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.).
Užklausos formą galima rasti el. parduotuvėje produkto puslapyje skiltyje „formos“.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239700 8IP (1,3 Nm)
Naudingasis ilgis L_1	81 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 05T304
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Koto ∅ D_s	32 mm
Koto ilgis L_s	60 mm

Nominalus ∅ D	27
Coliniams ∅	1 1/16 in
Bendras ilgis L	165 mm
Maksimali reguliavimo riba V_{max}	1,5 mm
Iškyšos ilgis L_A	105 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3×D
Kotas	DIN 6535 HE, DIN 6595
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Išėmos
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvas, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm	211750 1,3
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys10 vnt. Pavara 8IP	239700 8IP